

# DIANA | IPL Luz Intensa Pulsada

Pantalla Touch Screen para selección de tratamientos



Pieza de mano, con punta enfriada para protección de la piel y guías de luz que garantizan la seguridad de operación durante el procedimiento al escoger la longitud de onda adecuada para cada tratamiento y tipo de piel.



## 6 Tratamientos 1 Equipo

- ACNÉ
- FOTOREJUVENECIMIENTO
- LESIONES VASCULARES
  - Telangiectacia
  - Rosacea
  - Poikiloderma
- LESIONES PIGMENTADAS
  - Daños por el sol
  - Manchas de edad
- FOTODEPILACIÓN
- ESTIMULACIÓN DE COLÁGENO

El equipo de Luz Intensa Pulsada libera la luz de manera selectiva a objetivos distintos, que absorben la luz dependiendo de la longitud de onda escogida (dependiendo de la amplitud de onda utilizada). La luz actúa atraída por los pigmentos de los objetivos seleccionados.

# DIANA | IPL Luz Intensa Pulsada

## Especificaciones

Fuente de luz	IPL (Luz Intensa Pulsada)
Rango de longitud de onda	480-1200 nm
Aplicaciones	Depilación, tratamientos IPL para la piel como fotorejuvenecimiento, etc.
Parámetros de tratamiento	6 programas predeterminados
Densidad de energía (fluencia)	hasta 50 J/cm <sup>2</sup>
Tamaño del área de salida de luz	15 x 25 mm
Velocidad de repetición del pulso	de 1 hasta 0.5 Hz
Dimensiones	35 x 30 x 40 cm
Peso bruto	40 kg
Requerimientos eléctricos	95-252 VAC, 5A fase única, 50/60 Hz, 110VAC, 60Hz



## VENTAJAS:

- 100,000 disparos garantizados
- Pantalla táctil (Touch Screen) a color
- Número ajustable de pulsos
- Diversas longitudes de onda
- Guía de luz de Zafiro enfriada
- Sencillos parámetros de utilización